





Der kurze Abstandhalter dient zum einen als Element für Leitplankensysteme zur Wandbefestigung. Zum anderen wird er als Distanzstück zwischen Leitplankenholm und Leitplankenpfosten genutzt. Aus feuerverzinktem Stahl mit 6 mm Materialstärke. Bei Einsatz sind keine zusätzlichen Stützbügel erforderlich.



Technische Daten

Farbe	grau
Stärke in mm	6
Höhe in m	0.28
Länge in m	0.28
Breite/Tiefe in m	0.1
Gewicht in kg	3.4000



Der kurze Abstandhalter dient zum einen als Element für Leitplankensysteme zur Wandbefestigung. Zum anderen wird er als Distanzstück zwischen Leitplankenholm und Leitplankenpfosten genutzt. Aus feuerverzinktem Stahl mit 6 mm Materialstärke. Bei Einsatz sind keine zusätzlichen Stützbügel erforderlich.

Hinten: Befestigung am Pfosten




Wenn Sie diesen Abstandhalter direkt an einem Pfosten befestigen möchten, können Sie optional in den Pfosten ein zweites Aufnahmeloch bohren, was die Stabilität der Befestigung erhöht.

Zur Befestigung an Sigma 51,5 / 75 Pfosten wählen Sie unsere M16 Decklaschen und unsere 40 mm langen M16 Plankenschrauben.

An M25-M100 Pfosten wählen Sie unsere M10 Decklaschen und unsere M10 Pfostenschrauben


Hinten: Befestigung an der Wand



Bei der Montage des Abstandhalters direkt an der Wand haben Sie 2 Möglichkeiten: Entweder Befestigung unter Zuhilfenahme unserer M12 Durchsteckanker oder mit unserem M16 Verbundklebeankern.

Auf dem Bild sehen Sie beispielhaft unten den M16 Verbundklebeankern und oben den M12 Durchsteckanker

Vorne: Befestigung am Plankenholm



Zur Befestigung des Plankenholms an dem Wandhalter werden zusätzlich je Wandhalter 1 x M10 Pfostenschraube und 1 x M10 Decklasche benötigt.